

BS 25 IH/VI SAKT1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Číslo objednávky	0335800000
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1
GTIN (EAN)	4008 190039196
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.7 mm	Hloubka (v palcích)	1.1299 inch
Výška	5.5 mm	Výška (v palcích)	0.2165 inch
Šířka	5.5 mm	Šířka (v palcích)	0.2165 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	1.74 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel, Mosaz	Barevný	Fialová
-------------------	-------------	---------	---------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Příšroubováno
-------------------	--------------	-------------	---------------

Rozměry

Průměr	3 mm	Metrická velikost závitu, externí	3.00 mm
--------	------	-----------------------------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		