

BS 25 IH/VI SAKT1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| Číslo objednávky | 0335800000 |
| Typ | BS 25 IH/VI SAKT1 |
| GTIN (EAN) | 4008 190039196 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 28.7 mm | Hloubka (v palcích) | 1.1299 inch |
| Výška | 5.5 mm | Výška (v palcích) | 0.2165 inch |
| Šířka | 5.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.2165 inch |
| Průměr | 3 mm | Čistá hmotnost | 1.74 g |

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4 |

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál Ocel, Mosaz Barevný Fialová

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ montáže Přišroubováno

Rozměry

Průměr 3 mm Metrická velikost závitů, externí 3.00 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |