



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 77.1 mm
Číslo objednávky	0338300000
Typ	QL 10 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190176679
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0.2362 inch
Šířka	77.1 mm	Šířka (v palcích)	3.0354 inch
Čistá hmotnost	3 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	Měď	Barevný	Šedá
-------------------	-----	---------	------

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	7.90 mm
-----------------	---------

Všeobecně


Počet pólů	10	Návod k instalaci	Přímá montáž
------------	----	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 12/4.9/3.3	Verze
Číslo	0249000000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 4.9 mm, Výška: 4.9 mm, Hloubka: 12 mm, Počet pólů: 1, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190129507	
Množství	100 ST	

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KISC M3X20.5/10 EK4	Verze
Číslo	0303000000	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190163686	
Množství	100 ST	

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WAW 2	Verze	
Číslo objednávky	9004510000	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190111182		
Množství	1 ST		