Datový list

QL 10 SAKS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 261.4 mm
Číslo objednávky	0338900000
Typ	QL 10 SAKS2
GTIN (EAN)	4008190105723
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-12-31T00:00:00+01:00

Datový list

QL 10 SAKS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0.1575 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Šířka	261.4 mm	Šířka (v palcích)	10.2913 inch
Čistá hmotnost	82.6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál	Měď	Barevný	Šedá

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	36 A

Rozměry

Rozteč v mm (P)	10.00 mm

Všeobecně

Počet pólů	10	Návod k instalaci	Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

QL 10 SAKS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M4X9T	Verze
Číslo objednávky	0103300000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
Množství	100 ST	

Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Číslo objednávky	0136400000	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ST	