

SK E14 SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovací víko (svorka)
Číslo objednávky	0339410000
Typ	SK E14 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190032104
Množství	20 items

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0.8661 inch
Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0.8661 inch
Průměr	22.5 mm	Čistá hmotnost	9 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Různé

Údaje materiálu

Barevný černá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Rozměry

Průměr 22.5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		