

TBF 19/15/14 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | TBF (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 186 mm, Šířka: 151 mm, Hloubka: 140 mm, Základní materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá |
| Číslo objednávky | 0360100000 |
| Typ | TBF 19/15/14 7035 |
| GTIN (EAN) | 4008190962562 |
| Množství | 1 items |

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 140 mm | Hloubka (v palcích) | 5.5118 inch |
| Výška | 186 mm | Výška (v palcích) | 7.3228 inch |
| Šířka | 151 mm | Šířka (v palcích) | 5.9449 inch |
| Čistá hmotnost | 1006 g | | |

Teploty

| | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| Provozní teplota | -50 °C...130 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 70 °C |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| M20 | 2 | M12 | 11 |
| M40 | 1 | M32 | 1 |
| M25 | 2 | M16 | 6 |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| M25 | 2 | M16 | 6 |
| M40 | 1 | M32 | 1 |
| M20 | 2 | M12 | 11 |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x9 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x6 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x18 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x5 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x15 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x11 |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|-----|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x4 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x11 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x3 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x9 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x7 |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Jedovatost | Neobsahuje halogeny | Provozní teplota, max. | 130 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Připojení víka | Šrouby s nylonovou křížovou hlavou | Návod k instalaci | Šroubová montáž |
| Standardy | IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 | Provedení povrchu | neošetřené |
| Odolnost proti nárazu | IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262 | Stupeň krytí | IP67 |
| Základní materiál | Polyester vyztužený skelným vláknem | Materiál těsnění | Polyuretan |

TBF 19/15/14 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data


| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Utahovací moment šroubů víka | 1.5 Nm | Integrální upevnění | 4 nebo 6 šroubů M6 vnitřní závit (samice) |
| Připojení krytu | 6,5 mm otvor v základně krytu | Víko - počet šroubů | 4 |
| Přístupové otevírání: šířka | 127 mm | Přírubová deska | Ne |
| Víko | Ano | Přístupové otevírání: výška | 162 mm |
| Místa využití | Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů | | |

Číslo certifikátů, kryt

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DoC DE PS2420 220224 002ISS01 |
|---------------------------------|----------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |



Accessories

Externí montážní oka



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | MF TBF | Verze |
| Číslo | 0360800000 | TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, |
| objednávky | | Výška: 72.5 mm, Šířka: 24 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4008190108595 | Polyamid, Polyamid 66, Uhlově černá |
| Množství | 1 ST | |

Zemnicí kolík



Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Verze |
| Číslo | 1277220000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Mosaz |
| Množství | 1 ST | |

Accessories

Zemnicí kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Verze |
| Číslo | 1283440000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Verze |
| Číslo | 1277250000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Mosaz |
| Množství | 1 ST | |

Zemnicí kolík

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Verze |
| Číslo | 1283430000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| objednávky | | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Množství | 1 ST | |

Accessories

Montážní deska



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | MP TBF 19/15 | Verze |
| Číslo | 9502720000 | TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Montážní deska, |
| objednávky | | Výška: 134 mm, Šířka: 99 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: |
| GTIN (EAN) | 4032248002139 | Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná |
| Množství | 1 ST | |

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Verze |
| Číslo | 1868570000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, |
| objednávky | | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | DAE M12 SS | Verze |
| Číslo | 1868550000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, |
| objednávky | | IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | |
| Množství | 10 ST | |