

**Podobné ilustraci**

Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	TBF (prázdna polyesterová skříň), Prázdny plášť, Výška: 372 mm, Šířka: 302 mm, Hloubka: 175 mm, Základní materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá
Číslo objednávky	<a href="#">0360400000</a>
Typ	TBF 37/30/18 7035
GTIN (EAN)	4008190108687
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	175 mm	Hloubka (v palcích)	6.8898 inch
Výška	372 mm	Výška (v palcích)	14.6456 inch
Šířka	302 mm	Šířka (v palcích)	11.8897 inch
Čistá hmotnost	2829 g		

### Teploty

Provozní teplota -50 °C...130 °C Trvalá provozní teplota, max. 70 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	20	M12	44
M63	2	M40	3
M32	4	M25	10
M50	3	M16	24

### Kabelové průchodky, pravá strana

M25	12	M63	3
M16	30	M40	4
M50	4	M32	5
M20	27	M12	56

### Svislá montáž

Počet DIN lišt a svorek (10 mm <sup>2</sup> , horizontální)	2x22	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , horizontal)	2x16
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , horizontal)	2x44	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , horizontal)	2x14
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , horizontal)	2x37	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , horizontal)	2x28

### Svislá montáž

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x29	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x21
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x57	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x18
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x48	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x36

### Všeobecné informace

Jedovatost Neobsahuje halogeny Provozní teplota, max. 130 °C  
Provozní teplota, min. -50 °C Klasifikace hořlavosti UL 94 HB

**Technické údaje**


Připojení víka	Šrouby s nylonovou křížovou hlavou	Návod k instalaci	Šroubová montáž
Standardy	IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2	Provedení povrchu	neošetřené
Odolnost proti nárazu	IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262	Stupeň krytí	IP67
Základní materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem	Materiál těsnění	Polyuretan
Utahovací moment šroubů víka	1.5 Nm	Integrovaní upevnění	4 nebo 6 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Připojení krytu	6,5 mm otvor v základně krytu	Víko - počet šroubů	4
Přístupové otevírání: šířka	278 mm	Přírubová deska	Ne
Víko	Ano	Přístupové otevírání: výška	348 mm
Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů		

**Číslo certifikátů, kryt**

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DoC DE PS2420 220224 002ISS01
---------------------------------	----------------------------------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



## Příslušenství

### Externí montážní oka



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MF TBF	Verze
Číslo	<a href="#">0360800000</a>	TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka,
objednávky		Výška: 72.5 mm, Šířka: 24 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4008190108595	Polyamid, Polyamid 66, Uhlově černá
Množství	1 ST	

### Zemnicí kolík

#### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067019	Mosaz
Množství	1 ST	

## Příslušenství

## Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073362	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

## Zemnicí kolík

## Příslušenství



## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Číslo	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118067149	Mosaz
Množství	1 ST	

## Příslušenství

## Zemnicí kolík




Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Číslo	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
objednávky		Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4050118073607	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Množství	1 ST	

## Montážní deska



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	MP TBF 37/30	Verze
Číslo	<a href="#">9502740000</a>	TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Montážní deska,
objednávky		Výška: 319 mm, Šířka: 249 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4032248025480	Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
Množství	1 ST	

**Příslušenství****Ventilační zátky – DAE**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Číslo	<a href="#">1868570000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Množství	10 ST	
Typ	DAE M12 SS	Verze
Číslo	<a href="#">1868550000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm,
objednávky		IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Množství	10 ST	