

KISC M2.5X15/5.5 SAKD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní šroub (svorka), 2.50 mm, Ocel, Hloubka: 3.8 mm, Šířka: 4.5 mm, Výška: 15 mm
Číslo objednávky	0367700000
Typ	KISC M2.5X15/5.5 SAKD
GTIN (EAN)	4008190170844
Množství	100 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.1496 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	4.5 mm	Šířka (v palcích)	0.1772 inch
Čistá hmotnost	0.61 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro přípojnice

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Provedení povrchu	Různé
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno

Rozměry

Metrická velikost závitu, externí 2.50 mm

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	Různé
-------------------	--------------	-------------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		