

KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SAK řada, Upevňovací šroub, Ocel
Číslo objednávky	0377200000
Typ	KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5
GTIN (EAN)	4008 190006389
Množství	100 items

KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17 mm	Hloubka (v palcích)	0.6693 inch
Výška	4.8 mm	Výška (v palcích)	0.189 inch
Šířka	4.8 mm	Šířka (v palcích)	0.189 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	pro přípojnice
-------	----------------

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Provedení povrchu	Různé
Barevný	Šedá		

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Rozměry

Metrická velikost závitu, externí	3.00 mm
-----------------------------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	Různé
-------------------	--------------	-------------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		