

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm |
| Číslo objednávky | 0383400000 |
| Typ | TS 35X7.5 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008 190088026 |
| Množství | 40 M |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 7.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2953 inch |
| Výška | 35 mm | Výška (v palcích) | 1.378 inch |
| Šířka | 2000 mm | Šířka (v palcích) | 78.74 inch |
| Čistá hmotnost | 162.5 g | | |

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Montážní lišta


| | | |
|---|--------------------------|---------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | |
| Standardy | DIN EN 60715 | |
| Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný | |
| Tloušťka | 1.00 mm | |
| Základní materiál | Ocel | |
| Délka svorkovnicové lišty | min. | 0 mm |
| | jmen. | 2000 mm |
| | max. | 2000 mm |
| Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2 | 1.92 kA | |
| Předděrovaná nosná lišta | Ne | |
| Šířka šterbiny | | |
| Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu | 16.00 mm ² | |
| Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy | 0 mm | |
| Mezera mezi šterbinami | | |
| Délka šterbiny | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Nákresy

Obrázek výrobku



TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/1 | Verze |
| Číslo | 1059000000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 12 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo | 1061200000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | ZEW 35 | Verze |
| Číslo | 9540000000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 6 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZEW 35/2 | Verze |
| Číslo | 8630740000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | EW 35 | Verze |
| Číslo | 0383560000 | Bočnice, Béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | EW 35 GR 7032 | Verze |
| Číslo | 0383530000 | Bočnice, Šedá, TS 35, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 120 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | EW 35/SCHA/M3 | Verze |
| Číslo | 0258660000 | Bočnice, Béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 16.5 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Množství | 20 ST | |

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Podpěra montážní lišty



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | TST 2/M5 | Verze |
| Číslo objednávky | 1286600000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TST 2/M6 | Verze |
| Číslo objednávky | 0101700000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TSTW 5/M5 | Verze |
| Číslo objednávky | 0178100000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TSTW 5/M5 ZN | Verze |
| Číslo objednávky | 1779100000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TSTW 6/M6 | Verze |
| Číslo objednávky | 0164000000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TSTW D 4.3 | Verze |
| Číslo objednávky | 1610110000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, without, Šířka: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Množství | 10 ST | |

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Verze |
| Číslo | 1567480000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Verze |
| Číslo | 0295900000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Množství | 50 ST | |

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace
Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.
Montážní hardwarové sady
K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.
Značky na konektory Sada na připevňování štítků - SD je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.
Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verze |
| Číslo | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Základní materiál: Ocel |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Množství | 50 ST | |

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | FKSC M6X12 D9/SW3 | Verze | |
| Číslo | 0353500000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | | |
| Množství | 50 ST | | |


Podpěra montážní lišty



Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | SH 2 | Verze | |
| Číslo | 0494920000 | Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-0, KrG, | |
| objednávky | | Příšroubováno | |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | | |
| Množství | 10 ST | | |

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | MOFU 35/LO/1 | Verze |
| Číslo | 0646260000 | Montážní podstavec (svorka) |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Množství | 20 ST | |

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FM 4/TS35 | Verze |
| Číslo | 0687900000 | Montážní podstavec na nosné liště, Stříbrná, Ocel, lesklý povrch, M 4, |
| objednávky | | Šířka: 14 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Množství | 40 ST | |
| Typ | WSH 1 | Verze |
| Číslo | 1068700000 | Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | WSH 3/H/N | Verze |
| Číslo | 1715970000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | WSH 5 | Verze |
| Číslo | 1080100000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | WSH 6 | Verze |
| Číslo | 1080200000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Množství | 10 ST | |

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Záslepky



Koncová víka pro svorkovnicové lišty poskytují ochranu proti ostrým okrajům a vizuálně uzavírají konec svorkovnicové lišty.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | TS END CAP 35X7.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 1283470000 | Víko svorky, Tmavě béžová, Polypropylen, Výška: 37.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 9 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4050118078701 | |
| Množství | 100 ST | |