

Obrázek výrobku

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	W řada, Izolační objímka
Číslo objednávky	0386060000
Typ	IH 2.8 DB
GTIN (EAN)	4008 1900434 14
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.2008 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	3.6 mm	Šířka (v palcích)	0.1417 inch
Čistá hmotnost	0.17 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...75 °C
Provozní teplota	-50 °C...	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------------	--------------	---------------------------------------	----

UL data hodnocení

Č. osvědčení (UR)	E60693
-------------------	--------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		