

**KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Verze            | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel |
| Číslo objednávky | <a href="#">0400100000</a>            |
| Typ              | KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5               |
| GTIN (EAN)       | 4008190068196                         |
| Množství         | 500 items                             |

## KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 3.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1496 inch |
| Výška          | 11 mm  | Výška (v palcích)   | 0.4331 inch |
| Šířka          | 4.5 mm | Šířka (v palcích)   | 0.1772 inch |
| Čistá hmotnost | 0.1 g  |                     |             |

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze pro přípojnice

## Údaje materiálu

|                   |          |                   |       |
|-------------------|----------|-------------------|-------|
| Základní materiál | Ocel     | Provedení povrchu | Různé |
| Barevný           | Stříbrná |                   |       |

## Další technická data

|                                       |               |                   |               |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Typ upevnění                          | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž  |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            | Typ montáže       | Příšroubováno |

## Rozměry

Metrická velikost závitu, externí 2.50 mm

## Všeobecně

|                   |              |                   |       |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Provedení povrchu | Různé |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |