


Obrázek výrobku



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Podpora přípojnice, Šedá, 100 °C, Šířka: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
Číslo objednávky	0401460000
Typ	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.811 inch
Výška	24.5 mm	Výška (v palcích)	0.9646 inch
Šířka	24.5 mm	Šířka (v palcích)	0.9646 inch
Čistá hmotnost	4.38 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Nosná lišta	TS 15
-------	--------------------	-------------	-------

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ montáže	Přišroubováno
-------------	---------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

Všeobecně


Počet pólů	1	Nosná lišta	TS 15
------------	---	-------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Příslušenství

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLBU SH1	Verze
Číslo	0635900000	Příslušenství, Upínací třmen na stíněné připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190192204	
Množství	500 ST	
Typ	KLBU SH1	Verze
Číslo	0635960000	Příslušenství, Upínací třmen na stíněné připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190007140	
Množství	20 ST	