


### Obrázek výrobku



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Podpora přípojnice, Šedá, 100 °C, Šířka: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
Číslo objednávky	<a href="#">0401460000</a>
Typ	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.811 inch
Výška	24.5 mm	Výška (v palcích)	0.9646 inch
Šířka	24.5 mm	Šířka (v palcích)	0.9646 inch
Čistá hmotnost	4.38 g		

## Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Nosná lišta	TS 15
-------	--------------------	-------------	-------

## Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Typ montáže	Přišroubováno
-------------	---------------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

## Všeobecně


Počet pólů	1	Nosná lišta	TS 15
------------	---	-------------	-------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## Příslušenství

### Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KLBU SH1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0635900000</a>	Příslušenství, Upínací třmen na stíněné připojení
GTIN (EAN)	4008190192204	
Množství	500 ST	
Typ	KLBU SH1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0635960000</a>	Příslušenství, Upínací třmen na stíněné připojení
GTIN (EAN)	4008190007140	
Množství	20 ST	