

IS 6 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s
vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, nástrčkové klíče
Číslo objednávky	0407900000
Typ	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Množství	1 items

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4.3307 inch
Čistá hmotnost	52.8 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s šestihřannou hlavou s rukojetí s příčkou a vodícím hrotem, velikost 6	Verze	T-ruční úchop
---------------	---	-------	---------------

Šroubovací nářadí

Tvar	Kontakt	Velikost	6
Délka čepele	80 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		