
Datový list

QL 3 SAKG46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 309 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 46.00, Izolované: Ne, Šířka: 124 mm
Číslo objednávky	0444400000
Typ	QL 3 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190159252
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-15T00:00:00+02:00

Datový list

QL 3 SAKG46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	13 mm	Výška (v palcích)	0.5118 inch
Šířka	124 mm	Šířka (v palcích)	4.8819 inch
Čistá hmotnost	158.58 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál	CuSn	Barevný	Šedá

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud	309 A

Rozměry

Rozteč v mm (P)	46.00 mm

Všeobecně

Počet pólů	3	Návod k instalaci	Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		