

Obrázek výrobku



Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skřínce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Víko svorky, Stříbrná, Výška: 19 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 14.5 mm, V-2
Číslo objednávky	0475480000
Typ	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.5709 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	1.04 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nosná lišta	Sběrnice
-------------	----------

Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
---------	----------	------------------------------	-----

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm ²
------------------	-------------------

Všeobecně

Nosná lišta	Sběrnice
-------------	----------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		