


ADP 2/HP2 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraciAbbildung ähnlich

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
Číslo objednávky	0485300000
Typ	ADP 2/HP2 1M
GTIN (EAN)	4008 19005 17 16
Množství	36 M

ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.4213 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	221 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze krycí deska

Údaje materiálu

Základní materiál	PVC	Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Přichytka Ano Návod k instalaci Přímá montáž


Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Drawings



ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Ochrana proti kontaktu**

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HP 2 ADP2	Verze
Číslo objednávky	0485660000	Koncová a dělicí deska pro svorky, Běžová, Výška: 59.5 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190181697	
Množství	20 ST	