

**Obrázek výrobku**

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0485400000</a>
Typ	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008 190023928
Množství	20 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	89 mm	Hloubka (v palcích)	3.5039 inch
Výška	34.5 mm	Výška (v palcích)	1.3583 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	252.56 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze krycí deska

## Údaje materiálu

Základní materiál PVC Barevný Transparentní  
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

## Další technická data

Přichytka Ano Návod k instalaci Přímá montáž


## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Ochrana proti kontaktu



Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HP 3 ADP3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0485760000</a>	Koncová a dělicí deska pro svorky, Běžová, Výška: 82 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190030254	
Množství	20 ST	
Typ	HP 4 ADP3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0485860000</a>	Koncová a dělicí deska pro svorky, Běžová, Výška: 82 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190151096	
Množství	20 ST	