


Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skřínce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
Číslo objednávky	0485400000
Typ	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008 190023928
Množství	20 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	89 mm	Hloubka (v palcích)	3.5039 inch
Výška	34.5 mm	Výška (v palcích)	1.3583 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	252.56 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze krycí deska

Údaje materiálu

Základní materiál	PVC	Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Přichytka	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
-----------	-----	-------------------	--------------


Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Nákresy



Příslušenství

Ochrana proti kontaktu



Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HP 3 ADP3	Verze
Číslo objednávky	0485760000	Koncová a dělicí deska pro svorky, Běžová, Výška: 82 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190030254	
Množství	20 ST	
Typ	HP 4 ADP3	Verze
Číslo objednávky	0485860000	Koncová a dělicí deska pro svorky, Běžová, Výška: 82 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190151096	
Množství	20 ST	