

### Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	<a href="#">0501260000</a>
Typ	VP 36-K54
GTIN (EAN)	4008 190020972
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Délka	14 mm	Délka (v palcích)	0.5512 inch
Průměr	47 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	9 mm	Čistá hmotnost	10.4 g

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Průměr hlavice	55.00 mm	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr těsnění	47.00 mm
Vnější závit	PG 36	Délka závitu	10 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

