

Obrázek výrobku



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 15 mm, Hloubka: 5.5 mm |
| Číslo objednávky | 0514200000 |
| Typ | TS 15X5 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190172428 |
| Množství | 10 M |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 5.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2165 inch |
| Výška | 15 mm | Výška (v palcích) | 0.5906 inch |
| Šířka | 2000 mm | Šířka (v palcích) | 78.74 inch |
| Čistá hmotnost | 155.5 g | | |

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%


Montážní lišta

| | | |
|---|--------------------------|---------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | |
| Standardy | DIN EN 60715 | |
| Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný | |
| Tloušťka | 1.00 mm | |
| Základní materiál | Ocel | |
| Délka svorkovnicové lišty | min. | 0 mm |
| | jmen. | 2000 mm |
| | max. | 2000 mm |
| Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2 | 1.2 kA | |
| Předděrovaná nosná lišta | Ne | |
| Šířka šterbiny | | |
| Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu | 10.00 mm ² | |
| Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy | 0 mm | |
| Mezera mezi šterbinami | | |
| Délka šterbiny | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Nákresy



TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | EW 15 | Verze | |
| Číslo | 0382860000 | Verze | Bočnice, Běžová, TS 15, V-2, Polyamid 66, Šířka: 10 mm, 100 °C |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190187804 | | |
| Množství | 50 ST | | |

Příslušenství




Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | SO SH1 | Verze | |
| Číslo | 0401460000 | Verze | Podpora přípojnice, Šedá, 100 °C, Šířka: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 | | |
| Množství | 20 ST | | |

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EW 15/2 | Verze |
| Číslo | 1071900000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 15, HB, Plast, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190462949 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | ZEW 15 | Verze |
| Číslo | 7920340000 | Bočnice, Béžová, TS 15, V-2, Plast, Šířka: 5 mm, 120 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248238910 | |
| Množství | 20 ST | |

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BFSC M4X6 MS | Verze |
| Číslo | 0136300000 | Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Mosaz, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190177713 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | BFSC M4X6 | Verze |
| Číslo | 0149700000 | Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190016098 | |
| Množství | 100 ST | |