



Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor samec (svorka), 1 A, 250 V, Počet připojení: 1, Počet pólů: 1, Šířka: 5.8 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0547760000</a>
Typ	DLS 2 SAKRD +/-
GTIN (EAN)	4008190177249
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-06-30T00:00:00+02:00

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	5.8 mm	Šířka (v palcích)	0.2283 inch
Čistá hmotnost	3.82 g		

## Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

## Specifikace systému

Verze Konektory - zástrčky

## Údaje materiálů

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Zapojeno

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	1 A
------------------	-------	-----------------	-----

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	6.00 mm
-----------------	---------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení	1
-----------------	---

## Všeobecně

Počet pólů	1	Návod k instalaci	Přímá montáž
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Nákresy**

