



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 232 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 28.00, Izolované: Ne, Šířka: 40 mm
Číslo objednávky	0551200000
Typ	QL 2 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190038526
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0.1575 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0.5512 inch
Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1.5748 inch
Čistá hmotnost	16.95 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál CuSn Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 232 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 28.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 2 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KISC M5X50/26 SAK95	Verze	
Číslo objednávky	0630200000	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel	
GTIN (EAN)	4008190024246		
Množství	20 ST		