



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Podpora přípojnice, Stříbrná, 100 °C, Šířka: 65 mm, V-2, Polyamid 66
Číslo objednávky	0556660000
Typ	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2.5591 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	65 mm	Šířka (v palcích)	2.5591 inch
Čistá hmotnost	26.4 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	připojení přípojnice 15 x 6 mm
-------	--------------------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	vše ostatní
Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

Všeobecně

Počet pólů	3	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Provedení povrchu	vše ostatní		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		