



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Montážní šablona
Číslo objednávky	0559900000
Typ	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008 19008 1645
Množství	20 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0591 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5.9055 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	0.47 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	2	Typ tisku	Standardně
Verze	MultiPack	Šířka	2 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Červená
Halogen	Ano	Základní materiál	POM
Tištěné znaky	Číslo	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Počet na jádro	25	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.2 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1.3 mm	Vnější prům. vodiče	1.3 - 3 mm
Průřez připojeného vodiče	0.2 - 1.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		