

CLI R 02-3 GE/SW J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Verze | CableLine, Montážní šablona |
| Číslo objednávky | 0560001656 |
| Typ | CLI R 02-3 GE/SW J |
| GTIN (EAN) | 4008 1909899 10 |
| Množství | 10 items |

CLI R 02-3 GE/SW J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 4 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0.1181 inch |
| Šířka | 3.4 mm | Šířka (v palcích) | 0.1339 inch |
| Čistá hmotnost | 1.23 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | Orientace tisku | vodorovný |
| Typ tisku | Standardně | Metoda tisku | horká ražba |
| Verze | MultiPack | Šířka | 3.4 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | Barevný | Žlutá |
| Halogen | Ano | Základní materiál | PVC, měkké, bez kadmia |
| Barva tisku | černá | Tištěné znaky | Velká písmena |
| Doporučená odvětví | Proces, Stroje | Počet na jádro | 25 |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | Výtisk | J |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.2 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1.3 mm | Vnější prům. vodiče | 1.3 - 3 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 0.2 - 1.5 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |