

**CLI RH 20-10 CLI R 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	CableLine, Držák montážní šablony
Číslo objednávky	<a href="#">0563600000</a>
Typ	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008 1900 18436
Množství	1 items

## CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28 mm	Hloubka (v palcích)	1.1024 inch
Výška	55 mm	Výška (v palcích)	2.1654 inch
Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2.1654 inch
Čistá hmotnost	42.5 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	6	Šířka	55 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Modrá
Halogen	Ano	Základní materiál	Polyamid
Doporučená odvětví	Proces, Stroje	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C

## Označení vodičů a kabelů

Halogen Ano

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Příklad použití**

