



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 99 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 24.2 mm
Číslo objednávky	0564900000
Typ	QL 2 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190099282
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0.1181 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	24.2 mm	Šířka (v palcích)	0.9528 inch
Čistá hmotnost	4.04 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	Cu Zn	Barevný	Šedá
-------------------	-------	---------	------

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	99 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8.00 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	2	Návod k instalaci	Přímá montáž
------------	---	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Číslo	0136400000	Pojistná podložka, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 17/8.2/5.2	Verze
Číslo	0267000000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 8 mm, Výška: 8 mm,
objednávky		Hloubka: 17 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190146986	
Množství	50 ST	

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	BFSC M4X30	Verze
Číslo	0267100000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 30 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190187897	
Množství	50 ST	