



Podobné ilustraci

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Verze            | CableLine, Montážní šablona |
| Číslo objednávky | <a href="#">0572901646</a>  |
| Typ              | CLI R 1-3 GE/SW E           |
| GTIN (EAN)       | 4008190039738               |
| Množství         | 10 items                    |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 5 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Výška          | 3 mm   | Výška (v palcích)   | 0.1181 inch |
| Šířka          | 4.2 mm | Šířka (v palcích)   | 0.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 2.11 g |                     |             |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                                   |                |                               |                        |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4              | Orientace tisku               | vodorovný              |
| Typ tisku                         | Standardně     | Metoda tisku                  | horká ražba            |
| Verze                             | MultiPack      | Šířka                         | 4.2 mm                 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C                  |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -30 °C         | Barevný                       | Žlutá                  |
| Halogen                           | Ano            | Základní materiál             | PVC, měkké, bez kadmia |
| Barva tisku                       | černá          | Tištěné znaky                 | Velká písmena          |
| Doporučená odvětví                | Proces, Stroje | Počet na jádro                | 25                     |
| Rozsah provozní teploty           | -30...80 °C    | Výtisk                        | E                      |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                         |                           |                   |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen                   | Ano                     | Průřez vodiče, max.       | 4 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm              |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2.5 mm                  | Vnější prům. vodiče       | 2.5 - 5 mm        |
| Průřez připojeného vodiče | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                           |                   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |