

## TW SAKS2 HP/DBR/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 80 mm, Šířka: 2 mm, V-2, PA 66
Číslo objednávky	<a href="#">0607000000</a>
Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2
GTIN (EAN)	4008 190002732
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-12-31T00:00:00+01:00

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3.1496 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	14 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Mezilehlá deska

## Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66	Barevný	Tmavě hnědá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Přichytka	Ne	Návod k instalaci	Použito mezi svorkami
-----------	----	-------------------	-----------------------

## Rozměry

TS 35 offset 40 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Použito mezi svorkami

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		