

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Montážní podstavec na nosné liště, Stříbrná, Ocel, lesklý povrch, M 6, Šířka: 14 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">0636900000</a>  |
| Typ              | FM 6/TS35   |
| GTIN (EAN)       | 4008 190174019  |
| Množství         | 40 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 7 mm    | Hloubka (v palcích) | 0.2756 inch |
| Výška          | 50.2 mm | Výška (v palcích)   | 1.9764 inch |
| Šířka          | 14 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.5512 inch |
| Čistá hmotnost | 4.62 g  |                     |             |

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|       |                    |             |       |
|-------|--------------------|-------------|-------|
| Verze | Pro montážní lišty | Nosná lišta | TS 35 |
|-------|--------------------|-------------|-------|

## Údaje materiálu

|                   |                     |                   |             |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Základní materiál | Ocel, lesklý povrch | Provedení povrchu | poniklované |
| Barevný           | Stříbrná            |                   |             |

## Další technická data

|              |         |                                       |    |
|--------------|---------|---------------------------------------|----|
| Typ upevnění | clip-in | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
|--------------|---------|---------------------------------------|----|

## Rozměry

|               |     |                 |          |
|---------------|-----|-----------------|----------|
| Vnitřní závit | M 6 | Rozteč v mm (P) | 14.00 mm |
|---------------|-----|-----------------|----------|

## Všeobecně

|                   |             |             |       |
|-------------------|-------------|-------------|-------|
| Provedení povrchu | poniklované | Nosná lišta | TS 35 |
|-------------------|-------------|-------------|-------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |

**Nákresy**

