


Obrázek výrobku

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-0, KrG, Přišroubováno
Číslo objednávky	0641720000
Typ	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.3976 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1.5748 inch
Čistá hmotnost	26.9 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro montážní lišty

Údaje materiálu

Základní materiál	KrG	Provedení povrchu	vše ostatní
Barevný	Středně žlutá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Další technická data

Typ montáže Přišroubováno

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Různé

Všeobecně

Počet pólů	1	Provedení povrchu	vše ostatní
------------	---	-------------------	-------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		