


**Obrázek výrobku**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Montážní podstavec (svorka)
Číslo objednávky	<a href="#">0646260000</a>
Typ	MOFU 35/LO/1
GTIN (EAN)	4008 1901 78574
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18.35 mm	Hloubka (v palcích)	0.7224 inch
Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2.2835 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	5.7 g		

## Teploty

Okolní teplota	-50 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze	Montážní patka	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	TS 35		

## Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Přichytka		

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 18.00 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Připojení s kotevní svorkou

## Všeobecně

Nosná lišta TS 35

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Nákresy**

