

## CLI O 10-3 GE/SW T MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm<sup>2</sup> do max. 4,0 mm<sup>2</sup>. Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek. Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">0648001676</a>                                     |
| Typ              | CLI O 10-3 GE/SW T MP  |
| GTIN (EAN)       | 4008190172046  |
| Množství         | 200 items  |

## CLI O 10-3 GE/SW T MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 4 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Výška          | 3 mm   | Výška (v palcích)   | 0.1181 inch |
| Šířka          | 4 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.1575 inch |
| Čistá hmotnost | 0.03 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -30...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

|                                   |                |                               |                        |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4              | Orientace tisku               | vodorovný              |
| Typ tisku                         | Standardně     | Metoda tisku                  | horká ražba            |
| Verze                             | MultiPack      | Šířka                         | 4 mm                   |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C                  |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -30 °C         | Barevný                       | Žlutá                  |
| Halogen                           | Ano            | Základní materiál             | PVC, měkké, bez kadmia |
| Barva tisku                       | černá          | Tištěné znaky                 | Velká písmena          |
| Doporučená odvětví                | Proces, Stroje | Rozsah provozní teploty       | -30...80 °C            |
| Výtisk                            | T              |                               |                        |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ano                       | Průřez vodiče, max.       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0.4 mm <sup>2</sup>       | Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm                |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2 mm                      | Vnější prům. vodiče       | 2 - 3 mm            |
| Průřez připojeného vodiče | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                           |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**



Podobné ilustraci