


EWK 1 PPS/SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

069306 EWK 1

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Bočnice, černá, TS 32, V-0, PPS, Šířka: 7.5 mm, 160 °C |
| Číslo objednávky | 0693060000 |
| Typ | EWK 1 PPS/SW |
| GTIN (EAN) | 4008 19007 1806 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 31 mm | Hloubka (v palcích) | 1.2205 inch |
| Výška | 27 mm | Výška (v palcích) | 1.063 inch |
| Šířka | 7.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.2953 inch |
| Čistá hmotnost | 7.3 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 160 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | | | |
|-------|------------|-------------|-------|
| Verze | Pro svorky | Nosná lišta | TS 32 |
|-------|------------|-------------|-------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-----|---------|-------|
| Základní materiál | PPS | Barevný | černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Přišroubováno |
| Aretace | k upevnění šroubem | | |

Rozměry

| | |
|--------------|---------|
| TS 32 offset | 13.5 mm |
|--------------|---------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|------------------------|------|------------------------|--------|
| Utahovací moment, max. | 1 Nm | Utahovací moment, min. | 0.5 Nm |
|------------------------|------|------------------------|--------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Nosná lišta | TS 32 |
|-------------------|--------------|-------------|-------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

Příslušenství

ZGB pantové skupinové držáky



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.

ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZGB 15 | Verze |
| Číslo | 1636530000 | Označení svorek, Označení svorek, 15 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZGB 30 | Verze |
| Číslo | 1611930000 | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | |
| Množství | 20 ST | |