

KSP L46 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, Silikon
Číslo objednávky	0930700004
Typ	KSP L46 S
GTIN (EAN)	4032248975990
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L46 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	95 mm	Výška (v palcích)	3.7401 inch
Délka	130 mm	Délka (v palcích)	5.1181 inch
Čistá hmotnost	26.6 g		

Teploty

Provozní teplota -60 °C...200 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ano	Vnější průměr	49 mm
Rozsah provozní teploty, max.	200 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C
Halogen	bez obsahu halogenů	Tloušťka	1.50 mm
Základní materiál	Silikon	Vnitřní průměr D2	46.00 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	75.00 mm	Tvrdost (IRHD)	60

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

