

EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 20, Mosaz
Číslo objednávky	0930710002
Typ	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	EA-RING MS/M 20

EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2.126 inch
Délka	54 mm	Délka (v palcích)	2.126 inch
Čistá hmotnost	6.95 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Všeobecné informace

Vnější průměr	28.6 mm	Tloušťka	1.50 mm
Kabelová průchodka	M 20	Základní materiál	Mosaz
Vnější závit	M 20	Vnitřní průměr D2	6.90 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	33.00 mm	Šířka, vnější rozměr C	12.80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

