

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 40, Mosaz
Číslo objednávky	0930710005
Typ	EA-RING MS/M40 SC
GTIN (EAN)	4032248976201
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	EA-RING MS/M 40

EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	86.7 mm	Výška (v palcích)	3.4134 inch
Délka	86.7 mm	Délka (v palcích)	3.4134 inch
Čistá hmotnost	19.5 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Všeobecné informace

Vnější průměr	53 mm	Tloušťka	1.50 mm
Kabelová průchodka	M 40	Základní materiál	Mosaz
Vnější závit	M 40	Vnitřní průměr D2	13.50 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	45.40 mm	Šířka, vnější rozměr C	31.70 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

