

EA-RING MS/M75 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 75, Mosaz
Číslo objednávky	0930710008
Typ	EA-RING MS/M75 SC
GTIN (EAN)	4032248976232
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	141.3 mm	Výška (v palcích)	5.563 inch
Délka	141.3 mm	Délka (v palcích)	5.563 inch
Čistá hmotnost	52 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Všeobecné informace

Vnější průměr	95.3 mm	Tloušťka	1.50 mm
Kabelová průchodka	M 75	Základní materiál	Mosaz
Vnější závit	M 75	Vnitřní průměr D2	13.50 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	73.00 mm	Šířka, vnější rozměr C	41.30 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

