



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Nylon 6 |
| Číslo objednávky | 0930730002 |
| Typ | KSWN M20 |
| GTIN (EAN) | 4032248849802 |
| Množství | 25 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 2 mm | Výška (v palcích) | 0.0787 inch |
| Čistá hmotnost | 0.76 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|------------------|
| Provozní teplota | -40 °C... 135 °C |
|------------------|------------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| Silikon | Ne | Počet vodičů | 1 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Stoupání závitu | 1.5 mm | Kabelová průchodka | M 20 |
| Základní materiál | Nylon 6 | Průměr těsnění | 29.40 mm |
| Vnější závit | M 20 | Vnitřní závit | M 20 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

Nákresy

