

SP M6 20 S2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® Řada krytů TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Rozpěrka

Nerezové ocelové rozpěrky ve čtyřech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm, Hloubka: 20 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4305 (303), Stříbrná
Číslo objednávky	0935130000
Typ	SP M6 20 S2
GTIN (EAN)	4032248699001
Množství	4 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0.7874 inch
Výška	11.2 mm	Výška (v palcích)	0.4409 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	12.25 g		

Teploty

Provozní teplota	
------------------	--

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-------------------	--------------------------------

Všeobecné informace o příslušenství

Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-------------------	--------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		