

HDC C HX SM2.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Číslo objednávky	1002920000
Typ	HDC C HX SM2.5AG
GTIN (EAN)	4032248697106
Množství	25 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Průměr	6 mm	Čistá hmotnost	3.1 g
--------	------	----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	4 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze - vložka	MixMate
Objemový odpor	≤1 mΩ	Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	2.5 mm ²	Provedení povrchu	stříbrné
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Základní materiál	Slitina mědi	Výrobní procesy	soustružené
Průřez připojeného vodiče	2.5 - 2.5 mm ²	Materiál kontaktů	Slitina mědi

Klasifikace



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HX SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



HDC C HX SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	9205430000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm ² , 6mm ² , 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ST	
Typ	CTIN CM 3.6	Verze
Číslo	9205440000	Nástroj k nalisování kontaktů, 1.5mm ² , 10mm ² , 4-drážkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4032248734146	
Množství	1 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozeptávání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HX	Verze
Číslo	1002990000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248697274	
Množství	1 ST	

HDC C HX SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2-pólový



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 2 FC	Verze
Číslo	3103510000	HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987 151238	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 2 MC	Verze
Číslo	3103500000	HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987 151221	
Množství	1 ST	

3-pólový



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 3 FC	Verze
Číslo	3103530000	HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 40 A, Počet pólů: 3, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987 151252	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 3 MC	Verze
Číslo	3103520000	HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 3, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987 151245	
Množství	1 ST	

HDC C HX SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

4-pólový



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 4 FC	Verze
Číslo	3103550000	HDC vložka, Zásuvka, 830 V, 40 A, Počet pólů: 4, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987 151559	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 4 MC	Verze
Číslo	3103540000	HDC vložka, Zástrčný, 830 V, 40 A, Počet pólů: 4, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987 151283	
Množství	1 ST	

4/2 póly



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Také můžete použít osvědčené krimpovací kontakty HD a HX. Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčené připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek. Počet pólů: 4/2 (+PE)
 Jmenovitý proud: 40/10 A
 Jmenovité napětí: 690 / 250 V
 Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 4/2 FC	Verze
Číslo	1003160000	HDC vložka, Zásuvka, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované připojení, Instalační velikost: HQ
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698 158	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 4/2 MC	Verze
Číslo	1003170000	HDC vložka, Zástrčný, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované připojení, Instalační velikost: HQ
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698 165	
Množství	1 ST	