

HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1003140000 |
| Typ | HDC HQP DOD 2B0 |
| GTIN (EAN) | 4032248698073 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 35 mm | Hloubka (v palcích) | 1.378 inch |
| Výška | 23.5 mm | Výška (v palcích) | 0.9252 inch |
| Šířka | 48.4 mm | Šířka (v palcích) | 1.9055 inch |
| Délka | 48.4 mm | Délka (v palcích) | 1.9055 inch |
| Čistá hmotnost | 9.68 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky | |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310 | |
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
| Řada | HQ | | |

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Kabelový vstup | s konektorem samcem | Šířka pouzdra C | 29 mm |
| Celková délka pouzdra | 48.4 mm | Výška pouzdra B | 23.5 mm |


Verze

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Počet kabelových průchodek | 0 | Velikost kabelových vstupů | none |
| Horní část/dolní část/víčko | Kryt | Kryt | s krytem |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0 | Design pouzdra | Kryt dolní části pouzdra |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně | Design | Standardně |
| Instalační velikost | HQ | Kabelový vstup | s konektorem samcem |
| Typ | Kryt | Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
| Těsnění | bez těsnění | Možnost montáže pomocí záchytné šňůry | Ano |
| Barva (RAL) | RAL 1001 | BG | HQ |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC HQP ALU | Verze |
| Číslo | 1003040000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248697977 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC HQP ALU CS | Verze |
| Číslo | 1354950000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118157215 | |
| Množství | 1 ST | |

Úhlový přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC HQP AWLU | Verze |
| Číslo | 1003060000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248697991 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | HDC HQP SLU 1PG16 | Verze | |
| Číslo | 1003110000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248698042 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 | |
| Množství | 1 ST | | |

Spojka - kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | HDC HQP KOLU 1PG16 | Verze | |
| Číslo | 1003120000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248698059 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC HQM ALU | Verze |
| Číslo | 1003050000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697984 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC HQM ALU CS | Verze |
| Číslo | 1251680000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4050118051803 | |
| Množství | 1 ST | |