



Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti připojeními s tažnými pružinami. Transparentní horní kryt zavěšený v závěsech lze použít k označení a nabízí přístup k potenciometru a stavovým displejům. K propojení tří horních připojení lze použít zásuvné propojovací konektory. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

Všeobecné objednací údaje

Verze	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
Číslo objednávky	1003280000
Typ	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	13.4 mm	Výška (v palcích)	0.5276 inch
Šířka	4.3 mm	Šířka (v palcích)	0.1693 inch
Čistá hmotnost	1.31 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Základní materiál	Měď
------------------------------	-----	-------------------	-----

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	TS 35 x 15	Barevný graf (podobné)	RAL 7001

Vlastnosti modulu

Propojovací připojení Ne

Vlastnosti sestavy

Propojovací připojení	Ne	Typ připojení	Připojení s tlakovou svorkou
-----------------------	----	---------------	------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Nákresy

Výřez instalace

