

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, Bílá
Číslo objednávky	1003380000
Typ	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.002 inch
Výška	24.5 mm	Výška (v palcích)	0.9646 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	838 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...107 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	100 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	107 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ano	
Základní materiál	Polyvinylfluoridová fólie – Tedlar®	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Velikost pole na označení	25 x 24.5 mm	
Schválení podle UL 969	Ne	
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...107 °C	
Počet na roli	2000	


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	120 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	23 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm
Šířka textového pole	24.5 mm	Výška textového pole	25 mm
Vnější prům. vodiče	8 - 23 mm	Průřez připojeného vodiče	120 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		