

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka, vícenásobné těsnění), Kabelové těsnění, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1009650000
Typ	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG 36-MS68

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	39 mm	Délka (v palcích)	1.5354 inch
Čistá hmotnost	132.7 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	33 mm	Vnější průměr kabelu, min.	24 mm
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Halogen	Ne	AF velikost 1	47 mm
AF velikost 2	50 mm	Stupeň krytí	IP54
Kabelová průchodka	PG	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Těsnění	NBR	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 1	24 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 2	27 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 3	30 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 4	33 mm	Vnější závit	PG 36
Délka závitu	9 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6.70 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10.00 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10.00 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6.70 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG36-MS	Verze
Číslo	1719220000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 36, 5 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190352479	
Množství	50 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG36-NP	Verze
Číslo	1719610000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
Množství	20 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG36-PO	Verze
Číslo objednávky	1719510000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 36, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352776	
Množství	50 ST	