

**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Číslo objednávky	<a href="#">1009760000</a>
Typ	VG 11-SS 68 KB 5-10
GTIN (EAN)	4032248714483
Množství	50 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">VG 11-MS68</a>

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Výška	25.5 mm	Výška (v palcích)	1.0039 inch
Délka	31.5 mm	Délka (v palcích)	1.2402 inch
Čistá hmotnost	28.16 g		

### Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	10 mm	Vnější průměr kabelu, min.	5 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Utahovací moment	5 Nm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.41 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	22 mm	AF velikost 2	22 mm
Velikost AF	22 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kabelová průchodka	PG, PG 11	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Těsnění	CR	Těsnění	NBR
Vnější závit	PG 11	Délka závitu	6 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	7.50 Nm	Stupeň krytí (UL)	Type 4X
Utahovací moment přípojovacího adaptéru, max.	5.50 Nm	Utahovací moment přípojovacího adaptéru, min.	4.50 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6.50 Nm		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**Příslušenství****Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU PG 11-MS	Verze
Číslo	<a href="#">1694090000</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190872250	
Množství	100 ST	

**Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG 11-NP	Verze
Číslo	<a href="#">1719560000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352820	
Množství	100 ST	

**Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-PO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1719460000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352714	
Množství	100 ST	