

VGM12-SS 68 KB 3-6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Číslo objednávky | 1009840000 |
| Typ | VGM12-SS 68 KB 3-6.5 |
| GTIN (EAN) | 40322487 14667 |
| Množství | 50 items |

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška | 22 mm | Výška (v palcích) | 0.8661 inch |
| Délka | 28 mm | Délka (v palcích) | 1.1024 inch |
| Čistá hmotnost | 11 g | | |

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| Vnější průměr kabelu, max. | 6.5 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 3 mm |
| Těsnicí O-kroužek | NBR | Utahovací moment | 5.5 Nm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Stoupání závitu | 1.5 mm | Halogen | Ano |
| AF velikost 1 | 14 mm | AF velikost 2 | 14 mm |
| Velikost AF | 14 mm | Stupeň krytí | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Kabelová průchodka | metrické, M 12 | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Těsnění | CR | Těsnění | NBR |
| Vnější závit | M 12 | Délka závitu | 6 mm |
| Utahovací moment uzavřené matice, max. | 5.50 Nm | Stupeň krytí (UL) | Type 4X |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 3.50 Nm | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 2.50 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, min. | 4.50 Nm | | |

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|---|---------|--|----------|
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) | E-14047 | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) | E-199260 |
| DEF Podmínky osvědčení | UL, DNV | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M12 MS | Verze |
| Číslo | 1772360000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 12, 2.8 mm, |
| objednávky | | Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4032248130108 | |
| Množství | 100 ST | |

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M12-NP | Verze |
| Číslo | 1913320000 | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| objednávky | | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 12, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4032248543663 | |
| Množství | 50 ST | |

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M12-PO | Verze |
| Číslo objednávky | 1777920000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 12, Polyetylén |
| GTIN (EAN) | 4032248158188 | |
| Množství | 50 ST | |