

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Empty enclosure
Číslo objednávky	<a href="#">1011560000</a>
Typ	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	72.45 mm	Hloubka (v palcích)	2.8524 inch
Výška	26.8 mm	Výška (v palcích)	1.0551 inch
Šířka	22.3 mm	Šířka (v palcích)	0.878 inch
Čistá hmotnost	57.5 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750
Složení	Kryt zástrčky s označením/ držákem popisju: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



## Příslušenství

### RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248654017	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ST	


### Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	

**Příslušenství****Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	